

Garant**Freză de copiere, cu filet, Ø D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212620 16
GTIN	4045197712905
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungime 1	28 mm
Filet de prindere M	M8
Ø D_2	13,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	28 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Ø tăișului D_c	16 mm

Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	nu
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurub de strângere	219873