


**Garant**
**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 10 mm, Tip: TI**

**Date comandă**

Numărul de comandă	212640 TI
GTIN	4045197712165
Clasa articolului	21A

**Descriere**
**Execuție:**
**Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**

 · Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicație:**

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

 Avans  $f_z$  în titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Categorie: HB7935

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7935
Avans $f_z$ în aluminiu cu aşchii scurte	0,2 mm
Avans $f_z$ în oțel $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Avans $f_z$ în titan $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare