

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 25 mm, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212680 ST1400
GTIN	4045197712523
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.****· Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.****Aplicație:**

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans f_z în titan > 850 N/mm²: 0,3 mm

Tip: ST1400

Categorie: HB7520

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7520
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,3 mm
Avans f_z în oţel < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Avans f_z în oţel < 60 HRC	0,25 mm

Avans f_z în titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare