

VBMT 160408, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	HQ
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar