


**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm, Tip: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	212650 HART
GTIN	4045197712196
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.****· Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.****Aplicație:**

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans  $f_z$  în titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Categorie: HB7705

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7705
Avans $f_z$ în aluminiu cu aşchii scurte	0,2 mm
Avans $f_z$ în oțel $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Avans $f_z$ în oțel $< 60$ HRC	0,15 mm
Avans $f_z$ în titan $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	1

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare