



Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 66/5SLmm



Date comandă

Numărul de comandă	222065 66/5SL
GTIN	4960664719655
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinația dintre muchiile așchietoare convexe și unghiul de așezare reduce forța de așchiere și minimizează tendința de vibrație.

Aplicație:

Pentru creșterea productivității la frezarea frontală, a buzunarelor și canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forțelor așchietoare reduse.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	2 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{p,max}$ la geometrie LD	5 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	14
Lungimea totală L_{ges}	50 mm

Ø tăişului D_c	66 mm
Ø D_3	42 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT..
Ø orificiu prindere	27 mm
Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	108 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	130 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	41 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,5 grad
Unghi de reglare κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229719
--------------------	--------