

Garant**Pastilha de corte reversível VCMT para acabamento 30 unidades, HB7140-2, Tamanho: 160402****Dados do pedido**

Número do pedido	GG3566 160402
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 230 mm/min
Aplicação principal	M
Profundidade de corte a_p mín.	0,15 mm
Índice	261370 HB7140-2
Profundidade de corte a_p máx.	2,5 mm
Material de corte	HM
Tolerância	M
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160402
Revestimento	revestido

Ficha de dados

#Raio do canto	0,2 mm
N.º peças	30
Tipo	HB7140-2
Condição de corte	fortemente interrompido
Quebra-aparas	VS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG3566 160402