


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 32 mm, Tip: TI****Date comandă**

Numărul de comandă	212690 TI
GTIN	4045197712585
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicație:

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans f_z în titan > 850 N/mm²: 0,35 mm

Categorie: HB7935

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7935
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,35 mm
Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,36 mm
Avans f_z în titan > 850 N/mm ²	0,35 mm
Numărul de schimbări / tăşuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

