

Garant**Pastilha de corte reversível VCMT para acabamento 30 unidades, HB7140-2, Tamanho: 160408****Dados do pedido**

Número do pedido	GG3566 160408
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Revestimento	revestido
Índice	261374 HB7140-2
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Material de corte	HM
Aplicação principal	M
Profundidade de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,5 mm
Tolerância	M
#Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 230 mm/min

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160408
N.º peças	30
Tipo	HB7140-2
Condição de corte	fortemente interrompido
Quebra-aparas	VS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG3566 160408