

Garant**Pastilha de corte reversível VCGT para acabamento 50 unidades, HU7315-1, Tamanho: 110302****Dados do pedido**

Número do pedido	GG3833 110302
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Revestimento	sem revestimento
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 600 mm/min
Aplicação principal	N
Profundidade de corte a_p mín.	0,15 mm
#Raio do canto	0,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGT 110302
N.º peças	50
Profundidade de corte a_p máx.	1,75 mm
Índice	261364 HU315-1
Material de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Ficha de dados

Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U
Profundidade de corte a _p	0,05 - 1,5 mm
Tolerância	G
Tipo	HU7315-1
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	AF
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG3833 110302