

**Garant****Placa de perfil completo 60° exterior direita, HB7010, Passo: 3,5****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 270710 3,5    |
| GTIN             | 4045197369468 |
| Classe de artigo | 21J           |

**Descrição****Versão:**

**Placa de perfil completo de 60°** para rosca exterior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6g.

**Descrição técnica**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Material de corte                      | HM             |
| Passo de rosca                         | 3,5 mm         |
| Tipo de inserto                        | direita        |
| Utilização interior/exterior           | exterior       |
| Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil inteiro |
| Tipo                                   | HB7010         |
| Classe de tolerância                   | DIN 13 6g      |
| Tipo de rosca                          | MF             |
| Tipo de rosca                          | M              |

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de rosca      | M-LH                                       |
| Tipo de rosca      | MF-LH                                      |
| Ângulo do flanco   | 60 grau                                    |
| Espessura          | 4,76 mm                                    |
| Tamanho da placa L | 22 mm                                      |
| Tipo de produto    | Pastilha de corte reversível para roscagem |

### Dados de utilizador

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta)       | adequado                  |                |            |
| Alumínio > 10% Si            | adequado                  |                |            |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 55 HRC                 | condicionalmente adequado |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado |                |            |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado |                |            |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | condicionalmente adequado |                |            |
| GG(G)                        | adequado                  |                |            |
| CuZn                         | condicionalmente adequado |                |            |
| contínuo                     | adequado                  |                |            |
| máximo a molhado             | adequado                  |                |            |
| seco                         | condicionalmente adequado |                |            |