

Garant**Plăcuță HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 12,9 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231650 12,9
GTIN	4045197709851
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 12,5 mm

Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,14 mm/rot

Descriere tehnică

Ø D	12,9 mm
Pentru Ø burghiului suport D	12,5 mm
Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	1

Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire