


Garant
SNMG 120408, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7020 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Sfărâmător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7020

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire