

**VCGT 110302, Tipo: HU7310****Dados do pedido**

Número do pedido	261453 HU7310
GTIN	4045197671561
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	350 - 600 m/min
Quebra-aperas	AM
Aplicação principal	N
Tipo	HU7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM

Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGT 110302
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar