

**VC.T 160404, Tipo: CB7010****Dados do pedido**

Número do pedido	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	70 - 180 m/min
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 240 m/min
Aplicação secundária	M
Quebra-aperas	SM
Tipo	CB7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet

Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar