

Garant
Plăcuță HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 12,9 mm

Date comandă

Numărul de comandă	231630 12,9
GTIN	4045197710024
Clasa articolului	21M

Descriere
Execuție:

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 12,5 mm

Avans f în aluminiu cu așchii scurte: 0,27 mm/rot

Descriere tehnică

Pentru Ø burghiului suport D	12,5 mm
Avans f în aluminiu cu așchii scurte	0,27 mm/rot
Ø D	12,9 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Categorie	HU7810

Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire