

**Garant**
**KNUX 160410R, Categorie: HB7020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Clasa articolului	21G

**Descriere**

KNUX 160410R HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâcător de așchii: SM

Sfârâcător de așchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâcător de așchii	2,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâcător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire