


**Garant**
**DNMG 150608, Categorie: HB7020**


### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250660 HB7020 |
| GTIN               | 4045197711014 |
| Clasa articolului  | 21G           |

### Descriere

DNMG 150608 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min

### Descriere tehnică

|   |                  |
|---|------------------|
| Aplicația principală                          | P                |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 150 - 400 m/min  |
| Condiție de tăiere                            | ușor întrerupt   |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Sfărâmător de aşchii                          | SS               |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,3 - 2 mm       |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie                       | HB7020                             |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare                           |
| Materialul sculei               | Carbură                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | DNMG 150608                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 4                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |