

**Garant****SCMT 09T308, Categorie: HB7020**

### Date comandă

Numărul de comandă	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Clasa articolului	21G

### Descriere

SCMT 09T308 HB7020 Rază la colț: 0,8 mm  
Categorie: HB7020  
Sfărâmător de aşchii: SS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min

### Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	SS
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7020

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire