

**Garant****TCMT 110202, Categorie: HB7020**

### Date comandă

Numărul de comandă	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Clasa articolului	21G

### Descriere

TCMT 110202 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmbător de aşchii	SS
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire