

VC.T 160408, Tipo: HB7310**Dados do pedido**

Número do pedido	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	AM
Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	N
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar