

LOCTITE.

Dados do pedido

Número do pedido	083341 660
GTIN	3255460146868
Classe de artigo	04L

Descrição

Modelo:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

Utilização:

Quick Metal – Grande capacidade de preenchimento de folgas, ideal para reparar peças de construção revestidas. Utilizar o ativador n.º 083393 para pré-tratamento.

Instrução:

Pré-tratar as superfícies primeiro com os produtos de limpeza universais n.º 083391 e n.º 083392.

Descrição técnica

Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Designação do fabricante	LOCTITE 660
Fixação natural após indicado para material	15 min Aço
medida máxima da folga	0,5 mm
indicado para área de utilização	Preenchimento de juntas

indicado para área de utilização	Reparação
Temperatura de armazenamento	8 - 21 °C
Forma	pastoso
Quantidade de enchimento	50 ml
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Viscosidade dinâmica	150000 - 350000 mPas
Propriedades	tixotrópico
Base química	Metacrilato de uretano
Cor	prateado
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
ponto de inflamação	93 °C
Resistência funcional após	1 h
Desmontagem	apenas com aquecimento
Classe de resistência	altamente resistente
Densidade	1,098 g/cm ³
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto para preenchimento de folga

Acessórios

Bomba manual peristáltica com conjunto de agulhas doseadoras Adequabilidade para tamanho da embalagem 50

083344 50