

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de aşchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire