

## Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P, SK 40 A = 100, Tipo CP para ER: 25AD



### Dados do pedido

Número do pedido	300688 25AD
GTIN	2050001734273
Classe de artigo	33F

### Descrição

#### Modelo:

- Cone exterior e interior retificado com RFID/perfuração Balluffchip.
- Concentricidade e repetibilidade 3 µm a 3xD, máximo 50 mm quando é usada uma pinça de aperto de precisão HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, um alojamento especialmente concebido para maquinaria pesada. Um mandril reforçado proporciona melhor estabilidade e muita rigidez radial. Cones exteriores e interiores retificados. Porca de aperto montada em rolamento de esferas com rosca fina trapezoidal para binários de aperto e forças de aperto ideais, reduz as vibrações geradas.
- Forças de retenção muito elevadas graças ao encaixe completo da pinça de aperto no mandril e à porca de aperto revestida.
- Amortecimento de vibrações pelo elemento de pinça e massa do mandril.
- Alternativa no CENTRO P -> sem vedação, com porca de aperto ER CP n.º 309655 ou sistema vedado com porca de aperto ER CP para discos de vedação HP n.º 309665 em combinação com discos de vedação HP n.º 309666 – 309668 (para fornecimento de refrigerante interno ou como coletor de sujidade!).

#### Vantagem:

O encaixe ideal patenteado da pinça de aperto, guias duplas, roscas trapezoidais e porcas de aperto com revestimento deslizante fundem-se para formar uma unidade estável durante o aperto, garantindo assim a máxima rigidez e precisão.

#### Utilização:

Para fixação de alta precisão de ferramentas com haste cilíndrica. O HDC é particularmente adequado para operações de desbaste (por exemplo, fresagem TPC) e de acabamento ou maquinação de materiais de alta resistência ou robustos.

#### Material fornecido:

### Sem porca de aperto.

#### Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, pinças de aperto ER de precisão para HP n.º 309368 – 309381 e para brocas de roscar n.º 309402 – 309419 (não Horex). Porcas de aperto ER CP n.º 309655; 309665, porca de aperto ER HDC n.º 309657, discos de vedação HP n.º 309666 – 309668, chave de rolos CP n.º 309754; 309756, chave de rolos HDC n.º 309745; 309756.

#### Instrução:

- **Aperta apenas Ø nominal até tolerância de Ø da haste h10.**
- **Utilizar em combinação com pinças de aperto Fahrion.**

## Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Área de aperto	2 - 16 mm
Tipo CP para ER	25AD
Ø exterior D	40 mm
Forma	AD
Série	Centro P
Ø de fixação D <sub>1</sub>	1-16 mm
Alojamento	SK 40 A = 100
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto CP	≤ 6 µm
Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto CP	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de pinça de aperto

## Acessórios

Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 3	309373 3
--	----------

Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 8	309413 8
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 15	309374 15
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 8	309374 8
Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 10	309413 10
Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 9	309413 9
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 11	309374 11
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 7	309373 7
Porca de aperto ER CENTRO PStandard Tipo CP para ER 40	309655 40
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 8	309373 8
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação Ø de fixação nominal d 7	309409 7
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 5	309374 5
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 4	309373 4
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 5	309373 5
Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação Ø de fixação nominal d 10	309409 10
Pinça de aperto ER HPcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 14	309375 14
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação Ø de fixação nominal d 8	309409 8

Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Chave de rolos CP para chaves dinâmométricas Tipo 25	309756 25
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 6	309373 6
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 10	309374 10
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 12	309373 12
Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação Ø de fixação nominal d 12	309409 12
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pinça de aperto ER HPcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 6	309375 6
Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação Ø de fixação nominal d 9	309409 9
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 13	309374 13
Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação Ø de fixação nominal d 16	309409 16
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 16	309374 16
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 3	309374 3
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 6	309374 6
Pinça de aperto ER HPcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 10	309375 10
Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 7	309413 7
	309409 6

Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação Ø de fixação nominal d 6

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40 308620 40

Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 10 309373 10

Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação Ø de fixação nominal d 14 309409 14

Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 9 309374 9

Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40 308615 40

Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 11 309373 11

Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40 308630 40

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40 308765 40

Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 14 309374 14

Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 12 309413 12

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40 308605 40

Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 16 309373 16

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40 308610 40

Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 14 309413 14

Pinça de aperto ER HPcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 8 309375 8

Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 6 309413 6

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40 308650 40

Pinça de aperto ER para macho de roscarcom vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 4,5 309413 4,5

Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40 308820 40

308801 40

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40

Pinça de aperto ER HP com vedação Ø de fixação nominal d 12	309374 12
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 13	309373 13
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 2	309373 2
Pinça de aperto ER HP com vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 12	309375 12
Pinça de aperto ER HP com vedação Ø de fixação nominal d 7	309374 7
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Chave de rolos CP Tipo 25	309754 25
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação Ø de fixação nominal d 11	309409 11
Pinça de aperto ER HP com vedação Ø de fixação nominal d 4	309374 4
Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação Ø de fixação nominal d 4,5	309409 4,5
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 14	309373 14
Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 11	309413 11
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 9	309373 9
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 15	309373 15
Pinça de aperto ER HP com vedação e bicos de pulverização Ø de fixação nominal d 4	309375 4