


**CCGT 060202 FN, PKD, Modelo das arestas de corte: TWF****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 265802 TWF    |
| GTIN             | 4045197445391 |
| Classe de artigo | 21L           |

**Descrição****Modelo:**

**PCD** – diamante policristalino, grão fino. Acabamento, aresta de corte afiada para baixa pressão de corte.

**Utilização:**

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

**Descrição técnica**

|  |                  |
|--|------------------|
| Raio do canto                                    | 0,2 mm           |
| Modelo das arestas de corte                      | TWF              |
| Velocidade de corte $v_c$ para alumínio < 10% Si | 400 - 3500 m/min |
| Avanço f   | 0,03 - 0,2 mm/U  |
| Velocidade de corte $v_c$ para G(C)FK            | 400 - 900 m/min  |
| Condição de corte                                | contínuo         |
| Profundidade de corte $a_p$                      | 0,1 - 1 mm       |

|  |  |
|--|--|
| Tipo                                       | PKD  |
| Atribuição de acabamento/desbaste          | Acabamento                                 |
| Óleo de corte                              | PKD  |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 060202 FN                             |
| Número de trocas/cortes                    | 1  |
| Atributo do nome do produto                | PKD  |
| Ângulo de corte                            | 6 grau                                     |
| Tipo de produto                            | Pastilha de corte reversível para torneiar |