

**CCGT 09T308 FL GS, esquerda, PKD, Modelo das arestas de corte: TWN****Dados do pedido**

Número do pedido	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Classe de artigo	21L

**Descrição****Modelo:**

**PCD** – diamante policristalino, grão fino. Desbaste, aresta de corte estável para grandes profundidades de corte.

**Utilização:**

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ para alumínio < 10% Si	400 - 3500 m/min
Velocidade de corte $v_c$ para G(C)FK	400 - 900 m/min
Velocidade de corte $v_c$ para metais não ferrosos	300 - 2200 m/min
Modelo das arestas de corte	TWN
Condição de corte	contínuo

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 7,5 mm
Tipo	PKD
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	PKD
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 09T308 FL
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	PKD
Ângulo de corte	6 grau
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear