

**Garant****VNMG 160404, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmatător de aşchii	SM
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire