

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273715 2
GTIN	4045197657947
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,03$ mm
Largura de incisão w	2 mm
Avanço f	0,04 - 0,14 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,1 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	M
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7020
Raio do canto R	0,2 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		