

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Avans f	0,08 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire