


Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mmAvans f : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Sfărâmător de aşchii	SG
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire