

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273746 5
GTIN	4045197643629
Classe de artigo	21H

## Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	±0,03 mm
Largura de incisão w	5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	CBN
Aplicação principal	H
Condição de corte	contínuo
Tipo	CBN825
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
--	-----------------------	----------------------	-------------------

Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
seco	adequado