


Garant**CNMG 120412, Categorie: HB725****Date comandă**

Numărul de comandă 250160 HB725

GTIN 4045197713339

Clasa articolului 21G

Descriere

CNMG 120412 HB725 Categorie: HB725

Sfârâmător de așchii: UM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț 1,2 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală 50 - 250 m/min

Condiție de tăiere ușor întrerupt

Aplicația principală UNI

Sfârâmător de așchii UM

Avans f 0,05 - 0,6 mm/rotAdâncime de tăiere a_p 0,2 - 6 mm

Categorie	HB725
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire