


**Garant****WNMG 080412, Categorie: HB725****Date comandă**

Numărul de comandă	252072 HB725
GTIN	4045197713506
Clasa articolului	21G

**Descriere**

WNMG 080412 HB725 Categorie: HB725

Sfărâmător de așchii: UM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Avans $f$	0,2 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	UM
Aplicația principală	UNI

Categorie	HB725
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire