

TCMT 16T304, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 260956 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818720 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|----------------|
| Tipo | HB7120-1 |
| Condição de corte | contínuo |
| Quebra-aperas | VS |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 90 - 290 m/min |
| Aplicação principal | M |
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Profundidade de corte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Avanço f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 16T304 |
| Número de trocas/cortes | 3 |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear