

TCMT 16T308, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Tipo	HB7120-1
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	M
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aparas	VS
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 16T308
Número de trocas/cortes	3

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar