

VC.T 110304, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	VS
Tipo	HB7120-1
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar