

**VC.T 160404, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aparas	VM
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	M
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo	HB7120-1
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar