

**Garant****Plăcuță HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 9,5 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 231660 9,5    |
| GTIN               | 4045197714251 |
| Clasa articolului  | 21M           |

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

**Notă:**

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază  $5 \times D$ .

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 9,5 mm

Avans f în GG(G): 0,21 mm/rot

**Descriere tehnică**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ø D                           | 9,5 mm      |
| Avans f în GG(G)              | 0,21 mm/rot |
| Pentru Ø burghiului suport D  | 9,5 mm      |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1           |
| Categorie                     | HB7725      |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Materialul sculei | Carbura                |
| Unghiul la vârf   | 135 grad               |
| Număr de dinți Z  | 2                      |
| Tip produs        | Placuță pentru găurire |