

Mandril de aperto Varia VARIA VX4, VX4, para tamanho de pinças de aperto ER: 25



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 319804 25 |
| GTIN | 2050001743480 |
| Classe de artigo | 33E |

Descrição

Modelo:

VX - Fixação de três pontos sem força lateral através do anel de segmento integral. **Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.**

Vantagem:

- **Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.**
- **As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.**
- **Design curto – baixos custos unitários.**

Utilização:

Principalmente para perfuração e centragem.

Instrução:

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. O binário de aperto máximo para V5 é de 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|-------|
| Projeção medida A | 30 mm |
| para pinças de aperto ER | 25 |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Ø exterior D | 42 mm |
| Alojamento | VX4 |
| Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |