

Garant

Cone de rosca de troca rápida, Haste -Ø 25 mm, Área de corte da rosca: M3-12



Dados do pedido

Número do pedido	334624 M3-12
GTIN	4045197487889
Classe de artigo	31P

Descrição

Versão:

- Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
- Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de rosca.

Haste cilíndrica conforme DIN 1835 – Forma B e E.

Com bucha guia de esferas para uma compensação de comprimento suave e sem folgas.

Utilização:

- Produção de rosas com calibre.
- Pode ser utilizado para rosas à direita e à esquerda.
- Para máquinas NC e centros de processamento.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida ver n.º 335420 – 335660.

Nota:

- Mandril de corte de rosas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
- Mandril de corte de rosas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

Descrição técnica

Área de corte da rosca	M3 – M12
Ø exterior D	38 mm
Compensação de comprimento pressão	7,5 mm

Ficha de dados

Ø interior D ₁	19 mm
Projeção medida A	39 mm
Compensação de comprimento tração	7,5 mm
Alojamento	Haste -Ø 25 mm
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/334624-M3-12>