



## Dados do pedido

Número do pedido	082300 ANA60
GTIN	
Classe de artigo	04C

## Descrição

### Modelo:

Estações de soldar com temperatura controlada com elemento de aquecimento PTC de cerâmica e pontas de solda de longa duração Ersadur aquecidas internamente (deteção exata da temperatura). **Modelo básico** com excelente relação preço/desempenho.

### Utilização:

Para todos os requisitos de soldadura na eletrónica e eletrotecnia.

## Descrição técnica

Potência de aquecimento	190 W
Tempo de aquecimento até 280 °C	aprox. 60 s
Peso do ferro de soldar sem cabo de alimentação	60 g
Potência de aquecimento	60 W
Designação do fabricante	ANA60
Faixa de regulação da temperatura da ponta de solda	150 - 450 °C
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Estação de soldar

**Acessórios**

Ponta de solda Designação do fabricante 832EDLF	082400 832EDLF
Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø do fio de solda 1	082365 1
Bomba de dessoldar PDD03, plástico, antiestática	082355
Ponta de solda Designação do fabricante 832SDLF	082400 832SDLF
Pasta de soldar, 20 g	082370
Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø do fio de solda 1,5	082365 1,5
Ponta de solda Designação do fabricante 832CDLF	082400 832CDLF