

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu 2 carcase, dispozitiv de rabatare și de reglare pe înălțime, înălțime 850 mm, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 2000/6+1Tmm**Date comandă**

Numărul de comandă	922821 2000/6+1T
GTIN	4062406085766
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă cu dispozitiv integrat GARANT de rabatare și reglare pe înălțime Cod 967568 Ref. 120, inclusiv menghină Cod 967100 Ref. 120. Lățime carcasă de menghină 16G, inclusiv sertar. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Carcasă cu menghină: Ușă cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Setare care nu se închid.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 150

Înălțime ușă (dreapta) mm: 575

Livrare:

1 × carcasă cu sertare, 1 × carcasă dispozitiv de rabatare și de reglare pe înălțime și menghină, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă sertare	800 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Blat de lucru lungime	2000 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Serie	vario
Înălțime	850 mm
Număr de sertare	7
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	193 kg
Blat de lucru adâncime	750 mm
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 800/6	927600 800/6
Carcasă 16G recomandată pentru dispozitiv de reglare pe înălțime / dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime și menghină Înălțime 800 mm	927321 800
Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin bambus încleiat în cruce Lungime blat 2000 mm	926001 2000