

**Garant**
**Burghiu special din carbură DIN 6535 HA, neacoperită, Ø DC ±0,003: 0,97 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	121201 0,97
GTIN	4045197715289
Clasa articolului	11E

**Descriere**
**Execuție:**

Burghiu de precizie **cu elice** pentru materiale plastice. **Autocentrarea** datorată **geometriei cu 1 tăiș** are ca efect o **precizie extrem de ridicată a găurii**. Canale **șlefuite** pentru **evacuarea optimă a așchiilor**. Este posibilă **respectarea benzii de toleranță IT7** de la Ø de intrare până la Ø de ieșire **datorită geometriei speciale la vârf**.

**Recomandare:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formele HB și HE se livrează la același preț cu Forma HA.

Forma **HB**: Se comandă cu **Cod 121201 + 129100HB**.

Forma **HE**: Se comandă cu **Cod 121201 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Toleranță Ø nominal: ±0,003

Număr de dinți Z: 1

Semistandard: da

Toleranță Ø nominal: ±0,003

adâncime maximă de găurire recomandată  $L_2$ : 5,6 mm

Lungimea totală L: 45 mm

Ø cozii  $D_c$ : 3 mm

Avans  $f$  în PEEK: 0,1 mm/rot

**Descriere tehnică**

Toleranța arborelui	h6
Ø nominal $D_c$	0,97 mm

Număr de dinți Z	1
Lungimea canalului de așchii L <sub>c</sub>	7 mm
Toleranță Ø nominal	±0,003
Ø cozii D <sub>s</sub>	3 mm
Lungimea totală L	45 mm
Avans f în PEEK	0,1 mm/rot
Standard	DIN 6537
adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub>	5,6 mm
Semistandard	da
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de găurire până la	5×D
Unghiul la vârf	120 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal