

**Garant**
**Tarod de mână trapezoidal individual Tarod finită, neacoperită, Tr: TR14X4**

**Date comandă**

Numărul de comandă	130790 TR14X4
GTIN	4062406087821
Clasa articolului	11G

**Descriere**
**Execuție:**

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finită.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

**Notă:**

**Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.**

Pas filet: 4 mm

Lungimea totală L: 130 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 9 mm

Pătrat coadă □: 7 mm

Ø găurii de centrare: 10,25 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	9 mm
Pas filet	4 mm
Lungimea totală L	130 mm
Ø găurii de centrare	10,25 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	7 mm
Număr de dinți Z	3
Dimensiunea filetului	14
Strat de acoperire	neacoperită

Tip de filet	TR
Unghi al flancurilor	30 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	DIN 103 7H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod