

HOLEX**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215102 63/6
GTIN	4062406087999
Clasa articolului	220

Descriere**Execuție:**

Freze unghiulare robuste cu locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru condiții de prelucrare stabile.

În combinație cu plăcuță amovibilă 215117 UNI, se folosește ca **freză pentru avansuri foarte mari**.

Aplicație:

Cu plăcuțe bilaterale cu 3 tășuri XNEX0806.. sau plăcuțe cu latură cu 3 tășuri XNEX0806.. **Avans mare**

Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** cu tijă Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	4 mm
Număr de dinți Z	6
Ø tășului D _c	63 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNEX 0806..
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză