

**Tarod de mașină HSS-E, vaporizat, M: M14****Date comandă**

Numărul de comandă	132645 M14
GTIN	4062406088132
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:**

Cu con de atac. Unghiul de atac cu canale de ungere, dar fără canale de așchii.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	11 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	14 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Număr de dinți Z	3
Pas filet	2 mm
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	42 mm
Ø găurii de centrare	12 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M14
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	11 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	4 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	12 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		