



Tarod de mașină HSS-E Forma C, vaporizat, M: M24



Date comandă

Numărul de comandă	135855 M24
GTIN	4062406088170
Clasa articolului	12H

Descriere

Execuție:

Forma C (con de atac cu 2 – 3 pași).

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	21 mm
Adâncimea filetului	72 mm
Pas filet	3 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Lungimea totală L	160 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	24 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS E
Dimensiunea filetului	M24
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	11 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	4 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	12 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		