

DNMG 150612, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	1,2 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	VM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Aplicação principal	M
Tipo	HB7120-1
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar