

DNMG 150612, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Quebra-aperas	VG
Tipo	HB7120-1
Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	1,2 mm
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar