

WNMG 080408, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Quebra-aperas	VM
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	M
Avanço f	0,1 - 0,5 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar